

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4052.011

## Tournevis

État: 2026-01-24 (La source: [ittal.com/ca-fr](https://www.ittal.com/ca-fr))

# AS 4052.011 - Tournevis non isolés

Tournevis ergonomique conçu pour une bonne tenue en main et permettant de limiter l'effort nécessaire.



## Caractéristiques

Référence	AS 4052.011
Modèle	pour vis à tête fendue
Description produit	Tournevis ergonomique conçu pour une bonne tenue en main et permettant de limiter l'effort nécessaire.
Avantages	Tête de manche avec protection anti-roulement et identification claire des vis Pointe de lame brunie noire pour une grande précision et adaptation L'adaptation parfaite de la forme du tournevis à la main permet des couples de serrage plus élevés et des travaux prolongés sans effort
Matériau	Lame : alliage chrome-molybdène-vanadium Intérieur du manche : plastique rigide Corps du manche : plastique très flexible élastique
Couleur	Manche : anthracite et Rittal Power Pink
Ø lame	6 mm
Longueur de lame	150 mm
Lame (largeur x épaisseur)	6,5 x 1,2 mm
Empreinte	SL
Diamètre du manche	36 mm
Longueur du manche	106 mm

## Caractéristiques

Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.1
Poids brut	0.106
Numéro du tarif douanier	82054000
EAN	4028177807075
ETIM 9	EC000144
ETIM 8	EC000158
ECLASS 8.0	21040406