

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4052.054

Tournevis

État: 2026-02-12 (La source: [ittal.com/ca-fr](https://www.ittal.com/ca-fr))



AS 4052.054 - Tournevis non isolés

Tournevis ergonomique conçu pour une bonne tenue en main et permettant de limiter l'effort nécessaire.



Caractéristiques

| | |
|---------------------|---|
| Référence | AS 4052.054 |
| Modèle | pour TX |
| Description produit | Tournevis ergonomique conçu pour une bonne tenue en main et permettant de limiter l'effort nécessaire. |
| Avantages | Tête de manche avec protection anti-roulement et identification claire des vis Pointe de lame brune noire pour une grande précision et adaptation L'adaptation parfaite de la forme du tournevis à la main permet des couples de serrage plus élevés et des travaux prolongés sans effort |
| Matériau | Lame : alliage chrome-molybdène-vanadium Intérieur du manche : plastique rigide Corps du manche : plastique très flexible élastique |
| Couleur | Manche : anthracite et Rittal Power Pink |
| Ø lame | 4 mm |
| Longueur de lame | 100 mm |
| Empreinte | TX 15 |
| Diamètre du manche | 30 mm |
| Longueur du manche | 94 mm |
| Unité d'emballage | 1 p. |

Caractéristiques

| | |
|--------------------------|---------------|
| Poids net | 0.05 |
| Poids brut | 0.053 |
| Numéro du tarif douanier | 82054000 |
| EAN | 4028177807167 |
| ETIM 9 | EC000801 |
| ETIM 8 | EC000801 |
| ECLASS 8.0 | 21040406 |