

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4052.055

## Tournevis

État: 2026-01-02 (La source: [ittal.com/ca-fr](https://www.ittal.com/ca-fr))

# AS 4052.055 - Tournevis non isolés

Tournevis ergonomique conçu pour une bonne tenue en main et permettant de limiter l'effort nécessaire.



## Caractéristiques

Référence	AS 4052.055
Modèle	pour TX
Description produit	Tournevis ergonomique conçu pour une bonne tenue en main et permettant de limiter l'effort nécessaire.
Avantages	Tête de manche avec protection anti-roulement et identification claire des vis Pointe de lame brune noire pour une grande précision et adaptation L'adaptation parfaite de la forme du tournevis à la main permet des couples de serrage plus élevés et des travaux prolongés sans effort
Matériaux	Lame : alliage chrome-molybdène-vanadium Intérieur du manche : plastique rigide Corps du manche : plastique très flexible élastique
Couleur	Manche : anthracite et Rittal Power Pink
Ø lame	5 mm
Longueur de lame	100 mm
Empreinte	TX 20
Diamètre du manche	33 mm
Longueur du manche	101 mm
Unité d'emballage	1 p.

# Caractéristiques

Poids net	0.07
Poids brut	0.072
Numéro du tarif douanier	82054000
EAN	4028177807174
ETIM 9	EC000801
ETIM 8	EC000801
ECLASS 8.0	21040406