

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3302.310

Climatiseur latéral TopTherm Blue e

État: 2026-06-28 (La source: rittal.com/ca-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3302.310 - Climatiseur latéral TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Climatiseurs pour montage latéral Blue e basse consommation électrique de puissance frigorifique de 300 W à 4000 W et à partir de 1000 W avec évaporateur électrique des condensats intégré. Disponible dans les formats spéciaux « transversaux » et « faible profondeur ».



Caractéristiques

Référence	SK 3302.310
Modèle	montage latéral transversale
Description produit	Climatiseurs pour montage latéral Blue e basse consommation électrique de puissance frigorifique de 300 W à 4000 W avec revêtement RiNano sur le condenseur et à partir de 1000 W avec évaporateur électrique des condensats intégré.
Avantages	Mise en réseau possible avec l'interface IoT via l'adaptateur Blue e IoT pour climatiseurs avec régulateur e-Confort d'une puissance frigorifique supérieure à 500 W
Matériau	Tôle d'acier
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Condenseur avec revêtement anti-encrassement RiNano Prêt à être raccordé (par bornier de raccordement enfichable) Gabarit de perçage Matériel de fixation
Puissance frigorifique totale selon la norme EN 14511	Puissance frigorifique L35 L35/60 Hz: 0,32 kW Puissance frigorifique L35 L50/60 Hz: 0,16 kW

Caractéristiques

Tension nominale	115 V, 1~, 60 Hz
Courant nominal max.	Pour 60 Hz: 4 A
Courant de démarrage (max.)	Pour 60 Hz: 12 A
Débit d'air (en soufflage libre)	Circuit externe: 300 m ³ /h Circuit interne: 300 m ³ /h
Coefficient d'efficacité énergétique (EER) 50/60 Hz L35 L35	Coefficient d'efficacité énergétique L35 L35 (EER) 60 Hz: 1
Modèle	montage latéral
Format spécial	transversale
Dimensions	Largeur: 525 mm Hauteur: 340 mm Profondeur: 153 mm
Indice de protection IP selon CEI 60 529	Circuit externe IP 34 Circuit interne IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Fluide frigorigène / agent de refroidissement	Fluide frigorigène: R-513A Quantité: 0,18 kg Pouvoir de réchauffement global (GWP): 631 CO2 équivalent (CO2e): 0,11 t
Régulation de la température	Régulateur Basic (réglage usine +35 °C)
Plage de température de fonctionnement	10 °C...55 °C
Plage de température de stockage	-40 °C...70 °C
Plage de réglage	30 °C...55 °C
Puissance nominale Pel	Puissance nominale L35 L35/60 Hz: 0,32 kW Puissance nominale L35 L50/60 Hz: 0,37 kW
Pression de régime tolérée (p max.)	25 bar
Protection amont	Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 10 A
Unité d'emballage	1 p.

Caractéristiques

Poids net	15,2 kg
Poids brut	16 kg
Numéro du tarif douanier	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Description produit	Climatiseur latéral-300W-115V

Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized)
Explications	Déclaration de conformité Declaration of conformity - F-gas regulation Déclaration de conformité UK
