

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4052.107 Tournevis

État: 2025-11-15 (La source: [rittal.com/ca-fr](http://rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4052.107 - Tournevis isolés

Avec manche ergonomique et lame haute performance avec isolation non appliquée.

## Caractéristiques

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Référence                  | AS 4052.107   |
| Modèle                     | Double isolation 1000 V<br>pour vis à tête fendue   |
| Description produit        | Avec manche ergonomique et lame haute performance avec isolation non appliquée.   |
| Avantages                  | Effort réduit grâce au manche ergonomique<br>Tête de manche avec protection anti-roulement et identification claire des vis<br>Pointe de lame brunie noire pour une grande précision et adaptation<br>Manche 30 % et isolation jusqu'à 50 % plus mince par rapport à un outil de même type<br>L'adaptation parfaite de la forme du tournevis à la main permet des couples de serrage plus élevés et des travaux prolongés sans effort |
| Matériau                   | Lame : alliage chrome-molybdène-vanadium<br>Intérieur du manche : plastique rigide<br>Corps du manche : plastique très flexible élastique   |
| Couleur                    | Manche : anthracite et Rittal Power Pink  |
| Ø lame                     | 6,5 mm  |
| Longueur de lame           | 125 mm  |
| Lame (largeur x épaisseur) | 6,5 x 1,2 mm  |
| Empreinte                  | SL  |
| Diamètre du manche         | 27 mm   |
| Longueur du manche         | 115 mm  |
| Normes                     | CEI 60 900  |
| Unité d'emballage          | 3 p.  |
| Numéro du tarif douanier   | 82054000  |

# Caractéristiques

---

|            |               |
|------------|---------------|
| EAN        | 4028177807242 |
| ETIM 9     | EC000144      |
| ETIM 8     | EC000158      |
| ECLASS 8.0 | 21040406      |

---