

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4052.107 Tournevis

État: 2026-05-07 (La source: rittal.com/ca-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4052.107 - Tournevis isolés

Avec manche ergonomique et lame haute performance avec isolation non appliquée.

Caractéristiques

Référence	AS 4052.107
Modèle	Double isolation 1000 V pour vis à tête fendue
Description produit	Avec manche ergonomique et lame haute performance avec isolation non appliquée.
Avantages	Effort réduit grâce au manche ergonomique Tête de manche avec protection anti-roulement et identification claire des vis Pointe de lame brunie noire pour une grande précision et adaptation Manche 30 % et isolation jusqu'à 50 % plus mince par rapport à un outil de même type L'adaptation parfaite de la forme du tournevis à la main permet des couples de serrage plus élevés et des travaux prolongés sans effort
Matériau	Lame : alliage chrome-molybdène-vanadium Intérieur du manche : plastique rigide Corps du manche : plastique très flexible élastique
Couleur	Manche : anthracite et Rittal Power Pink
Ø lame	6,5 mm
Longueur de lame	125 mm
Lame (largeur x épaisseur)	6,5 x 1,2 mm
Empreinte	SL
Diamètre du manche	27 mm
Longueur du manche	115 mm
Normes	CEI 60 900
Unité d'emballage	3 p.
Numéro du tarif douanier	82054000

Caractéristiques

ETIM 9	EC000144
ETIM 8	EC000158
ECLASS 8.0	21040406
Description produit	AS Tournevis isolé SL6,5x1,2
