

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.254

Emporte-pièces circulaires

État: 2024-05-18 (La source: rittal.com/ca-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.254 - Emporte-pièces circulaires pour tôle d'acier

Pour l'estampage de découpes circulaires

Caractéristiques

| | |
|--|---|
| Référence | AS 4055.254 |
| Modèle | Avec 3 pointes de coupe |
| Description produit | Pour l'estampage de découpes circulaires. L'utilisation de l'emporte-pièce s'effectue au moyen d'une clé de serrage ou d'une poinçonneuse hydraulique. |
| Composition de la livraison | Matrice Poinçon Vis de traction sans roulement à bille |
| Épaisseur max. tôle d'acier usinable | 3 mm |
| Ø trous | 54 mm |
| Remarque | En cas d'utilisation avec une clé de serrage, utiliser des vis de traction avec roulement à billes Autres dimensions, voir emporte-pièces rond en acier inoxydable |
| Suitable for hydraulic bolt order number | 4055.663 |
| Vis de traction (Ø x L) | 19 x 75 mm |
| Vis de traction hydraulique Ø | 19 mm |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids/UE | 0,874 kg |
| Numéro du tarif douanier | 82073010 |
| EAN | 4028177808355 |
| ETIM 7.0 | EC000156 |
| ECLASS 8.0 | 21049047 |