

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.953

Usinage d'enveloppes 2000 mm

État: 2026-04-15 (La source: [rittal.com/ca-fr](https://www.rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.953 - Usinage d'enveloppes 2000 mm pour Perforex MT 2101 S

En équipant la machine d'une surface de dépose rallongée il est possible d'usiner des enveloppes d'une profondeur max. jusqu'à 2000 mm. Il est ainsi possible d'usiner également des enveloppes monobloc avec le centre d'usinage Perforex MT S.



Caractéristiques

Référence	AS 4055.953
Modèle	Réglage en profondeur motorisé y compris système de serrage à diaphragme Dispositif de serrage pneumatique
Description produit	En équipant la machine avec une surface de dépose rallongée il est possible d'usiner des enveloppes d'une profondeur max. jusqu'à 2000 mm. Il est ainsi possible d'usiner également des enveloppes monobloc avec le centre d'usinage Perforex MT.
Avantages	Réglable en profondeur Domaine d'utilisation plus flexible et large Commande aisée Préparation aisée Augmentation de la productivité
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	95 kg
Poids brut	100 kg
Numéro du tarif douanier	84571090