
Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





TS 4598.000 Traverse de montage

État: 2025-12-07 (La source: rittal.com/ca-fr)



TS 4598.000 - Traverse de montage pour armoires VX, TS, VX SE, pupitres TP et coffrets AX

Pour la fixation aisée de goulottes de câbles, de supports de goulotte, de plastrons de protection, d'équipements de porte, de retenues et de fixations des câbles.





Caractéristiques

Référence	TS 4509 000
Reference	TS 4598.000
Description produit	Pour la fixation aisée de goulottes de câbles, de supports de goulotte, de plastrons de protection, d'équipements de porte, de retenues et de fixations des câbles.
Caractéristiques techniques	Perforation Ø 4,5 mm au pas de 25 mm
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Zinguée
Composition de la livraison	Matériel de fixation inclus
Longueur	690 mm
Convient à la largeur de porte	800 mm
Possibilités de montage VX	En largeur de porte 800 mm
Possibilités de montage VX SE	En largeur de porte 800 mm
Possibilités de montage AX	En largeur de porte 800 mm, avec système de verrouillage à 3 points, dans la porte principale En hauteur de coffret 800 mm, en association avec le rail pour équipement intérieur AX

© Rittal 2025 2

Caractéristiques

Possibilités de montage des coffrets électriques AX en polyester	En largeur de porte 800 mm
Possibilités de montage PC	En largeur de porte 800 mm
Possibilités de montage TS	En largeur de porte 800 mm
Convient à	Type de coffret: VX TS VX SE PC AX Coffrets AX en polyester
Unité d'emballage	20 p.
Poids net	6.78
Poids brut	7.394
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	27,1 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	73269098
EAN	4028177103801
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025 3