
Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





DK 5302.202 Panneau passe-câbles avec brosse

État: 2025-10-24 (La source: rittal.com/ca-fr)



DK 5302.202 - Panneau passe-câbles avec brosse 19" (482,6 mm)

Avec découpe de 390 x 40 mm (2 U) ou de 390 x 20 mm (1 U) avec garniture à brosse, possibilité de monter des étriers de retenue des câbles.



Caractéristiques

| Référence | DK 5302.202 |
|------------------------|---|
| Description produit | Pour un guidage de câbles aisé et simple entre deux zones, séparées entre elles par un plan de montage 19", p. ex. entre la zone avant et arrière d'un plan de montage 19". |
| Avantages | Deux panneaux peuvent simplement être associés entre eux pour agrandir le passage de câbles |
| Domaines d'application | Pour le verrouillage et le guidage simultané de câbles dans la zone d'installation 1 U, au standard de montage 19" |
| Matériau | Tôle d'acier Brosse passe-câbles : plastique, UL 94-HB, sans halogène Brosse passe-câbles à fibres : plastique PA6 sans halogènes Corps de fixation des brosses passe-câbles : plastique PVC avec halogènes |
| Finition | Laqué |
| Couleur | RAL 9005 |
| Découpe de montage | Largeur:390 mm Hauteur:30 mm |
| Dimensions | Largeur: 482,6 mm |
| Unités de hauteur | 1 U |
| | |

© Rittal 2025

Caractéristiques

| Unité d'emballage | 1 p. |
|--|---|
| Poids net | 0.2 |
| Poids brut | 0.243 |
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine) | 0,9 kg CO2 eq (Cat B) |
| Remarque sur la classification de l'empreinte carbone | Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit |
| Numéro du tarif douanier | 73269098 |
| EAN | 4028177952874 |
| ETIM 9 | EC000322 |
| ECLASS 8.0 | 27400604 |

© Rittal 2025 3