Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3361.500 Climatiseur latéral TopTherm Blue e

État: 2025-12-01 (La source: rittal.com/ca-fr)



SK 3361.500 - Climatiseur latéral TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Climatiseurs pour montage latéral Blue e basse consommation électrique de puissance frigorifique de 300 W à 4000 W et à partir de 1000 W avec évaporateur électrique des condensats intégré. Disponible dans les formats spéciaux « transversaux » et « faible profondeur ».



Caractéristiques

Référence	SK 3361.500
Modèle	montage latéral
Description produit	Climatiseurs pour montage latéral Blue e basse consommation électrique de puissance frigorifique de 300 W à 4000 W avec revêtement RiNano sur le condenseur et à partir de 1000 W avec évaporateur électrique des condensats intégré.
Avantages	Mise en réseau possible avec l'interface IoT via l'adaptateur Blue e IoT pour climatiseurs avec régulateur e-Confort d'une puissance frigorifique supérieure à 500 W
Matériau	Tôle d'acier
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Condenseur avec revêtement anti-encrassement RiNano Prêt à être raccordé (par bornier de raccordement enfichable) Gabarit de perçage Matériel de fixation
Puissance frigorifique totale selon la norme EN 14511	Puissance frigorifique L35 L35/50 Hz: 0,82 kW Puissance frigorifique L35 L35/60 Hz: 0,82 kW Puissance frigorifique L35 L50/50 Hz: 0,59 kW Puissance frigorifique L35 L50/60 Hz: 0,6 kW

© Rittal 2025 2

Caractéristiques

Tension nominale	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Courant nominal max.	Pour 50 Hz: 2,7 A
	Pour 60 Hz: 2,7 A
Courant de démarrage (max.)	Pour 50 Hz: 6 A
	Pour 60 Hz: 9,6 A
Débit d'air (en soufflage libre)	Circuit externe: 550 m³/h
	Circuit interne: 230 m³/h
Coefficient d'efficacité énergétique	Coefficient d'efficacité énergétique L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,95
(EER) 50/60 Hz L35 L35	Coefficient d'efficacité énergétique L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,78
Modèle	montage latéral
Dimensions	Largeur: 280 mm
	Hauteur: 550 mm
	Profondeur: 280 mm
Indice de protection IP selon CEI	Circuit externe IP 34
60 529	Circuit interne IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Fluide frigorigène / agent de refroidissement	Fluide frigorigène: R-513A
	Quantité: 0,28 kg
	Pouvoir de réchauffement global (GWP): 631
	CO2 équivalent (CO2e): 0,18 t
Régulation de la température	Régulateur e-Confort (réglage usine +35 °C)
Plage de température de fonctionnement	10 °C55 °C
Operating temperature max @60 Hz	52 °C
Plage de température de stockage	-40 °C70 °C
Plage de réglage	20 °C52 °C
Puissance nominale Pel	Puissance nominale L35 L35/50 Hz: 0,42 kW
	Puissance nominale L35 L35/60 Hz: 0,46 kW
	Puissance nominale L35 L50/50 Hz: 0,47 kW
	Puissance nominale L35 L50/60 Hz: 0,5 kW

© Rittal 2025 3

Caractéristiques

Pression de régime tolérée (p max.)	28 bar
Protection amont	Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 10 A
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	21.038
Poids brut	22.145
Numéro du tarif douanier	84158200
EAN	4028177429536
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704

Approbation

Approbation	30 - KC Korea
	UL + C-UL (listed)
	UL + C-UL - FTTA
	UR + C-UR (recognized)
Certificats	EAC
Explications	Déclaration de conformité
	Declaration of conformity - F-gas regulation
	Déclaration de conformité UK

© Rittal 2025