


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6212.540

Plaque de raccordement

État: 2025-11-16 (La source: rittal.com/ca-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6212.540 - Plaque de raccordement avec tôle de renforcement

Pour un accrochage aisé des tableaux de commande sur les bras porteurs / les pieds.

Caractéristiques

Référence	CP 6212.540
Modèle	<p>Pour le montage de Comfort-Panel ayant une largeur de face avant min. de 247 mm et une profondeur de montage min. de 152 m Optipanel pour une largeur de face avant de min. 220 mm et une profondeur de montage de min. 150 mm Tôle d'acier à partir d'une profondeur de montage de min. 135 mm Pour le montage sur des accessoires de bras porteur : Fixation CP 60 / 120 pour raccordement au bras porteur Ø 130 mm, 6206.320, 6212.320 Couplage CP 60 / 120 / 180 pour raccordement au bras porteur Ø 130 mm, 6206.300, 6212.300, 6218.300 Couplage d'angle 90° CP 60 / 120 pour raccordement au bras porteur Ø 130 mm, CP 6206.380, 6212.380 Adaptateur d'inclinaison 10°, CP 60 / 120 pour raccordement au bras porteur Ø 130 mm, CP 6206.400 Adaptateur d'inclinaison ±45°, CP 60 / 120 pour raccordement au bras porteur Ø 130 mm, CP 6206.420</p>
Avantages	<p>Pour un accrochage aisé des tableaux de commande sur les bras porteurs / les pieds Plus d'espace pour l'introduction des câbles</p>
Matériau	<p>Plaque de raccordement : fonte d'aluminium Tôle de renforcement : tôle d'acier de 6 mm</p>
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	<p>Tôle de renfort Joints d'étanchéité Matériel de fixation</p>
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	1.3

Caractéristiques

Poids brut	1.604
Numéro du tarif douanier	76169990
EAN	4028177684232
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556

Approbation

Explications	Déclaration fabricant
--------------	-----------------------