

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 6320.150

Coffrets de commande AX avec poignées

État: 2026-05-04 (La source: [rittal.com/ca-fr](https://www.rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 6320.150 - Coffrets de commande AX avec poignées

Le coffret de commande avec poignées sur base AX, en tôle d'acier, avec découpe pour bras porteur Ø 130 mm qui convient aux bras porteurs CP 60/120/180, accès de maintenance par l'arrière, face avant en aluminium facile à démonter pour être usinée, indice de protection IP55.



Caractéristiques

Référence	AX 6320.150
Modèle	Raccordement pour bras porteur Ø 130 mm
Matériau	Coffret : tôle d'acier Porte : tôle d'acier, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour Face avant : aluminium Capots de recouvrement : plastique
Finition	Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée Poignées : anodisées incolores Face avant : anodisée incolore
General colour	RAL 7035
Couleur	Coffret et porte : RAL 7035 Poignées : anodisées incolores Face avant : anodisée incolore Capots de recouvrement : teinte proche RAL 7024

Caractéristiques

Composition de la livraison	Coffret avec découpe et renfort pour bras porteur Ø 130 mm Découpe max. à l'avant, recouverte d'une plaque frontale en aluminium de 3 mm facile à usiner Poignées latérales avec capots de recouvrement Équerre d'équipement intérieur avec perforations Serrure à panneton double de 3 mm
Dimensions	Largeur: 650 mm Hauteur: 450 mm Profondeur: 155 mm
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Type selon la norme UL 50E	Type 1 Type 12
Modèle	Accès de service par l'arrière
Code IK	IK08
Remarque	Possibilité d'inverser la position du raccordement pour bras porteur ainsi que le sens d'ouverture de la porte en retournant le coffret En option : raccordement pour bras porteur Ø 130 mm, plaque de renforcement excentrée pouvant simplement être percée Dispositifs de verrouillage pour intervenir par l'arrière : dispositif de verrouillage pouvant être remplacé par une mini-poignée Confort AX, des dispositifs de verrouillage de 27 mm, modèle A Dispositifs de verrouillage pour intervenir par l'avant : dispositif de verrouillage, pouvant être remplacé par des dispositifs de verrouillage de 27 mm, modèle A
Matériau de base	Tôle d'acier
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	13,25 kg
Poids brut	13,7 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	59,5 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	94032080

Caractéristiques

ETIM 9	EC002504
ETIM 8	EC002504
ECLASS 8.0	27180505
Description produit	AX Coffret de commande en tôle d'acier avec poignées en aluminium, L650xH450xP155mm, ouverture par l'arrière

Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)
Explications	Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK