Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





TP 6723.500

Parties supérieures du pupitre pour construction en 3 parties

État: 2025-11-04 (La source: rittal.com/ca-fr)



TP 6723.500 - Parties supérieures du pupitre pour construction en 3 parties

Quatre largeurs apportent les meilleures conditions de supervision personnalisée et de construction en trois parties des pupitres.

Caractéristiques

Référence	TP 6723.500
Matériau	Armoire : tôle d'acier de 1,5 mm Porte et couvercle du pupitre : tôle d'acier de 2,0 mm, joint d'étanchéité polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Finition	apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Coffret Couvercle avec charnières en partie inférieure, y compris maintien de couvercle Base ouverte pour une introduction personnalisée des câbles
Code IK	IK08
Matériau de base	Tôle d'acier
Dimensions	Largeur: 1.600 mm Hauteur: 720 mm Profondeur: 240 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	50
Poids brut	51
Numéro du tarif douanier	94032080
EAN	4028177554290

© Rittal 2025

Caractéristiques

ETIM 9	EC000784
ECLASS 8.0	27180504

Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)
Explications	Déclaration de conformité
	Déclaration de conformité UK

© Rittal 2025 3