

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**TP 6748.500**

**Pupitres monobloc TP**

État: 2026-05-12 (La source: [rittal.com/ca-fr](http://rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TP 6748.500 - Pupitres monobloc TP

Pupitres monobloc TP, unité prête pour le montage avec un indice de protection élevé IP 55 en quatre largeurs différentes. Montage sans outils du couvercle grâce à la béquille de couvercle. Compatible avec les accessoires TS 8, comme p. ex. les socles et les têtes passe-câbles.

## Caractéristiques

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                                  | TP 6748.500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Matériau                                   | Armoire : tôle d'acier de 1,5 mm<br>Porte et couvercle du pupitre : tôle d'acier de 2,0 mm, joint d'étanchéité polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour<br>Plaque de montage : tôle d'acier 3,0 mm                                                                                                                              |
| Finition                                   | Armoire, couvercle et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée<br>Plaque de montage : zinguée                                                                                                                                                                                                 |
| Couleur                                    | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Composition de la livraison                | Enveloppe monobloc à l'arrière et sur les côtés<br>Porte simple ou double à l'avant, avec fermeture à crémone<br>Plaque de montage<br>Couvercle sur charnières à l'arrière, 2 béquilles avec verrouillage automatique. Déverrouillage automatique à gauche, manuel à droite<br>Base ouverte pour une introduction personnalisée des câbles |
| Dimensions                                 | Largeur: 800 mm<br>Hauteur: 973 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dimensions de la plaque de montage (L x H) | 730 mm x 900 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Profondeur en haut                         | 500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Profondeur en bas                          | 400 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nombre de portes                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Code IK                                    | IK08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Remarque concernant la référence           | L'ouverture de la base est en deux parties pour les modèles à 2 portes, 2 UE de plaques passe-câbles sont nécessaires.                                                                                                                                                                                                                     |

# Caractéristiques

---

|                                                   |                                                                                               |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 55                                                                                         |
| Protection category NEMA                          | NEMA 12                                                                                       |
| Matériau de base                                  | Tôle d'acier                                                                                  |
| Dimensions                                        | Largeur: 800 mm<br>Hauteur: 973 mm<br>Profondeur en haut: 500 mm<br>Profondeur en bas: 400 mm |
| Unité d'emballage                                 | 1 p.                                                                                          |
| Poids net                                         | 58,9 kg                                                                                       |
| Poids brut                                        | 63,5 kg                                                                                       |
| Numéro du tarif douanier                          | 94032080                                                                                      |
| ECLASS 8.0                                        | 27180504                                                                                      |
| Description produit                               | TP Pupitres monobloc, L800xH960xP400/500 mm, en tôle d'acier                                  |

# Approbation

---

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Approbation  | UL + C-UL (listed)        |
| Explications | Déclaration de conformité |