### Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





### DK 7063.752

# Glissières, 1 U, réglables en profondeur

État: 2025-10-28 (La source: rittal.com/ca-fr)



## DK 7063.752 - Glissières, 1 U, réglables en profondeur pour baies VX IT, TE

Pour les baies serveurs et réseaux avec deux niveaux de montage en pouces, pour la fixation sur des rails profilés en L ou à pliage multiple, sur des cadres de montage 482,6 mm (19") et sur TE, extensible.



#### Caractéristiques

Référence	DK 7063.752
Description produit	Pour la fixation directe sur les perforations des montants 19". Les glissières se règlent à la longueur voulue et se fixent entre les plans de montage avant et arrière de la baie, dans les perforations 19".
Avantages	Aucune perte de U  La trame d'unité de hauteur est en règle générale respectée grâce à la surface portante de très faible épaisseur d'env. 0,8 mm, dans la mesure où la hauteur max. des composants intégrés ne dépasse pas 43,5 mm. Vous pouvez ainsi installer plusieurs appareils l'un sur l'autre sans devoir les décaler.
Domaines d'application	Pour le montage sur un plan de fixation à l'avant
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Zinguée
Composition de la livraison	Matériel de fixation inclus
Possibilités de montage	Pour la fixation entre les plans de montage 19" avant et arrière
Charge admissible	20 kg en charge statique
Remarque	Surface portante effective par côté : 30 mm

© Rittal 2025 2

### Caractéristiques

Surface portante	Largeur: 30 mm
Écartement entre les plans 19"	550 - 750 mm
Unité d'emballage	2 p.
Poids net	2.558
Poids brut	2.7
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	11,3 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	73269098
EAN	4028177625457
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234

© Rittal 2025 3