### Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.






# DK 7240.200 Bandeau de prises

État: 2025-12-18 (La source: rittal.com/ca-fr)




### DK 7240.200 - Bandeau de prises pour prises CEI 320

Bandeaux de prises de différents modèles pour la fixation sur des ossatures d'armoires, des coffrets muraux, DK transversal ou 19".







### Caractéristiques

| Référence  | DK 7240.200 |
|------------|-------------|
| Neteletice | DN /240.200 |

#### Description produit

Les bandeaux de prises sont disponibles en différentes longueurs et avec différents éléments fonctionnels. Leur système de fixation a été étudié pour un maximum de simplicité et de flexibilité : différentes possibilités de montage sont réalisables grâce à une équerre de fixation ayant quatre positions. Par exemple, pour monter un bandeau de prises longueur 19" sur des montants 19", un cadre de montage 19", une ossature de baie ou à l'arrière d'un coffret mural. Les bandeaux de prises d'une longueur supérieure à 19" peuvent être montés uniquement sur l'ossature de l'armoire. Le bandeau de prises peut être monté sur tous les profilés présentant un pas de fixation de 25 mm sans accessoires de fixation supplémentaires. Cela simplifie considérablement le choix du modèle et la gestion du stock. De plus, lorsque le bandeau est fixé sur des montants 19", l'espace entre le bandeau de prises et le montant est suffisant pour faire passer le cordon d'alimentation sans le couder. Les socles de prises Schuko orientés à 45° facilitent l'enfichage des fiches coudées.

© Rittal 2025 2

### Caractéristiques

| Avantages                            | Fixation pratique et universelle La flexibilité réduit les quantités en stock Il y a suffisamment de place sur les montants 19" pour un guidage sans coude de l'alimentation entre le bandeau de prises et le montant |
|--------------------------------------|---|
| Matériau                             | Profilé en aluminium, anodisé incolore<br>Prises : polycarbonate  |
| Composition de la livraison          | Bandeau de prises<br>2 équerres de fixation<br>Matériel de fixation inclus  |
| Modèle                               | Sans interrupteur   |
| Prises                               | 12 x Prise CEI C13  |
| Dimensions                           | Hauteur: 44 mm<br>Profondeur: 44 mm<br>Longueur: 482,6 mm   |
| Longueur du câble de<br>raccordement | 2 m   |
| Câble de raccordement (type)         | H05VV-F3G1,5  |
| Cote de fixation                     | 452,5 mm  |
| Tolérance des cotes de fixation      | 25 mm   |
| Tension nominale                     | 250 V AC, 50 Hz   |
| Tension nominale                     | 250 V AC, 50 Hz   |
| Courant nominal (max.)               | 16 A  |
| Type de raccordement (électrique)    | Embouts   |
| Possibilités de montage              | Composants avec trame au pas de 25 mm<br>Coffret mural IT, à l'arrière, transversal (si suffisamment large)<br>Ossature de l'armoire<br>Montants 19"  |

© Rittal 2025 3

# Caractéristiques

| Remarque                 | Une réserve de courant de charge permettant d'éviter tout déclenchement intempestif par des crêtes de courant transitoire est recommandée en fonction de l'utilisation Écartement variable entre les points de fixation dans une tolérance de 25 mm. La dimension indiquée correspond à l'entraxe des perforations sur les équerres de fixation |
|--------------------------|---|
| Normes                   | EN 60320-2-2  |
| Couleur de la prise      | gris  |
| Unité d'emballage        | 1 p.  |
| Poids net                | 0.8   |
| Poids brut               | 0.864   |
| Numéro du tarif douanier | 85366990  |
| EAN                      | 4028177237537   |
| E-Number Sweden          | E7239987  |
| ETIM 9                   | EC000330  |
| ECLASS 8.0               | 27142604  |

# Approbation

| Explications | Déclaration de conformité |
|--------------|---------------------------|
|--------------|---------------------------|

© Rittal 2025