

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.318 Option taraudage

État: 2026-06-09 (La source: rittal.com/ca-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.318 - Option taraudage pour Perforex LC 3030

Option taraudage pour centres d'usinage laser Perforex LC avec tarauds et mandrins M3 à M10.



Caractéristiques

| | |
|-----------------------------|--|
| Référence | AS 4050.318 |
| Modèle | Magasin à outils embarqué avec 6 emplacements de stockage Porte-outil Moteur additionnel |
| Description produit | Pour la réalisation de taraudages avec le centre d'usinage laser Perforex LC. |
| Avantages | Usinage de projets avec taraudages possible Passage automatique rapide de la fonction laser à la fonction taraudage grâce à la présence d'une tête d'usinage complémentaire |
| Composition de la livraison | Taraud Dispositifs de serrage pour M3 – M10 inclus |
| Hauteur usinable (max.) | 600 mm |
| Épaisseur de matériau | 5 mm |
| Pour référence(s) | 4050330 |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 78 kg |
| Poids brut | 78 kg |
| Numéro du tarif douanier | 84669360 |
| ECLASS 8.0 | 36600890 |

Caractéristiques

Description produit

AS Tapping unit LC 3015/3030, Tapping option for Perforex Lasercenter LC, - Including equipped Tool holders M3 - M10., - Tool magazine with 6 slots., - SK30 Tool holder.