


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7979.615 PDU local metered

État: 2025-05-18 (La source: [rittal.com/ca-fr](https://www.rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7979.615 - PDU local metered

Distribution de courant haut de gamme avec mesure locale des données de consommation – appropriée de manière optimale pour l'utilisation dans des baies serveurs modernes et des salles informatiques de colocation.

## Caractéristiques

|                                     |                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                           | DK 7979.615                                                                                                                                                                                                      |
| Modèle                              | Bleu                                                                                                                                                                                                             |
| Description produit                 | Le PDU avec mesure locale de l'énergie est équipée d'un écran par phase – donc au total de deux écrans – et permet une meilleure répartition des charges par phases au sein du Datacenter.                       |
| Avantages                           | Mesure intégrée du courant (A) ; de la puissance effective (kW) ; de la tension (V) ; de la fréquence (Hz) ; de la consommation électrique (kWh), de l'angle de phase (°)<br>Précision de mesure de $\pm 2 \%$   |
| Caractéristiques techniques         | Alimentation électrique redondante avec tolérance de panne du PDU sur toutes les phases<br>Câble de raccordement, avec fiche, 3 m, H05VV-F3G4 mm <sup>2</sup><br>Tension V, courant A, fréquence Hz<br>Écran LCD |
| Mode de fonctionnement              | Mesure par phase ou alimentation                                                                                                                                                                                 |
| Matériau                            | Aluminium, laqué, bleu, proche RAL 5010<br>Couvercle : plastique PA 6 GF30, noir, proche RAL 9005                                                                                                                |
| Composition de la livraison         | PDU avec mesure locale, 32 A, monophasé, bleu<br>2 équerres de maintien                                                                                                                                          |
| Measurement functions, description  | Mesure par phase ou alimentation                                                                                                                                                                                 |
| Dimensions                          | Largeur: 44 mm<br>Profondeur: 47 mm<br>Longueur: 1.308 mm                                                                                                                                                        |
| Nombre de prises de courant et type | 24 x C13 / 6 x C19<br>CEI/EN/60320/C13<br>CEI/EN/60320/C19                                                                                                                                                       |

# Caractéristiques

|                                              |                                                                                                           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prises                                       | 24 x C 13<br>6 x C 19<br>Bipolaire avec contact de protection noir                                        |
| Tension nominale                             | 230 V, 50 Hz/60 Hz                                                                                        |
| Courant nominal (max.)                       | 32 A                                                                                                      |
| Puissance nominale                           | 7,4 kW                                                                                                    |
| Alimentations                                | Nombre: 1<br>Phases par alimentation: 1~                                                                  |
| Longueur du câble de raccordement            | 3 m                                                                                                       |
| Type de raccordement (électrique)            | CEE                                                                                                       |
| Directives                                   | Directive CEM 2014/30/UE<br>Directive basse tension 2014/35/UE                                            |
| Plage de température de fonctionnement       | 5 °C...45 °C                                                                                              |
| Taux d'humidité de l'air (sans condensation) | 5...95 %                                                                                                  |
| Plage de température de stockage             | -5 °C...60 °C                                                                                             |
| Convient à                                   | Type de coffret: Ossature de la baie VX IT: ≥ 1.800 mm<br>Type de coffret: TX Colocation Rack: ≥ 1.800 mm |
| Unité d'emballage                            | 1 p.                                                                                                      |
| Poids net                                    | 3.5                                                                                                       |
| Poids brut                                   | 3.5                                                                                                       |
| Numéro du tarif douanier                     | 85366990                                                                                                  |
| EAN                                          | 4028177976269                                                                                             |
| ETIM 9                                       | EC002762                                                                                                  |
| ETIM 8                                       | EC002762                                                                                                  |
| ECLASS 8.0                                   | 27142606                                                                                                  |