

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4051.100

## Wire Station WS 540

État: 2026-05-09 (La source: [rittal.com/ca-fr](https://www.rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.100 - Wire Station WS 540

Poste de travail mobile pour câblage, réglable en hauteur et pour mise en œuvre universelle à l'atelier. Permet un travail ergonomique et sans fatigue dans le traitement et la mise en œuvre des câbles.



## Caractéristiques

Référence	AS 4051.100
Modèle	standard
Description produit	Poste de travail mobile pour câblage, réglable en hauteur et pour mise en œuvre partout dans l'atelier. Permet un travail ergonomique et sans fatigue dans le traitement et la mise en œuvre des câbles.
Avantages	<ul style="list-style-type: none"><li>Établi avec réglage électrique de la hauteur de travail entre 710 et 1250 mm</li><li>Plan de travail multiplex, lavable et anti-rayures</li><li>Solution idéale en liaison avec les machines à couper les câbles et les machines à dénuder et à sertir les câbles ainsi que pour la mise en œuvre des fils préconfectionnés par la machine de conditionnement des câbles</li><li>Règle intégrée pour la mesure manuelle rapide</li><li>Conçu pour recevoir un écran pour traiter les fils avec Eplan Smart Wiring</li><li>Pour une extension optimale avec des tablettes pour cartons de fil, bobines de fil ainsi que des supports pour outils et accessoires</li><li>Utilisation dans tout l'atelier grâce aux roulettes caoutchoutées</li><li>Tiroir à double fond conçu pour les outils</li></ul>
Composition de la livraison	<ul style="list-style-type: none"><li>Table de câblage avec réglage en hauteur électrique</li><li>Câble de raccordement longueur 7 m</li><li>Bandeau de 7 prises avec commutateur à bascule</li></ul>

# Caractéristiques

---

Consigne de montage	La traverse de montage, verticale, référence 4051.106, est requise pour les accessoires, comme p. ex. les supports de boîtier, supports de magasin, etc.
Tension d'entrée	230 V AC, 50 Hz
Dimensions	Largeur: 900 mm Hauteur: 1.350 mm Profondeur: 781 mm
Hauteur de travail	Working height (min.): 710 mm Working height (max.): 1.205 mm
Height adjustable y/n	Oui
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	95 kg
Poids brut	107 kg
Numéro du tarif douanier	94032080
ETIM 9	EC002224
ETIM 8	EC002224
ECLASS 8.0	21100204
Description produit	AS Wire Station WS 540

# Approbation

---

Explications	Déclaration de conformité
--------------	---------------------------