Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





WM 8017.614 Coffrets électriques WM

État: 2025-10-13 (La source: rittal.com/ca-fr)



WM 8017.614 - Coffrets électriques WM 304 stainless steel

Ces coffrets muraux à porte unique sont adéquats pour pratiquement toutes les applications. La série WM garantit la protection NEMA au moyen d'un système de fermeture sécuritaire, d'un joint d'étanchéité moulé in situ et d'une surface de scellement sur l'arête. Avec ossature et porte en acier laminé à froid et panneau de montage zingué.

Caractéristiques

Référence	WM 8017.614
Matériau	Porte : acier inoxydable, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
	Coffret et porte : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
	Plaque de montage : tôle d'acier zinguée
Finition	Brossé
Composition de la livraison	Coffret avec porte(s)
	Porte avec charnières à gauche
	Platine de montage
	Écrou borgne de fixation murale
Dimensions	Largeur: 300 mm
	Hauteur: 400 mm
	Profondeur: 150 mm
Dimensions de la plaque de montage (L x H)	254 mm x 375 mm
Protection category NEMA	NEMA 4X
Épaisseur de matériau de la porte	1,5 mm
Épaisseur du coffret	1,5 mm
Épaisseur de matériau de la plaque de montage	1,5 mm
Verrouillage	Modèle du dispositif de fermeture: Rotation quart de tour
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	19.4

© Rittal 2025

2

Caractéristiques

Poids brut	19.5
Numéro du tarif douanier	7326908688
UPC-Code	83190

Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)
Explications	Déclaration de conformité

© Rittal 2025 3