


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4051.222 Bol vibrant WT

État: 2026-05-06 (La source: [rittal.com/ca-fr](http://rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.222 - Bol vibrant WT

Bol vibrant WT 29 pour l'alimentation d'embouts libres avec collerette en plastique de section de 1,5 et 2,5 mm<sup>2</sup> dans la machine de conditionnement des câbles Wire Terminal WT C.



## Caractéristiques

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Référence                   | AS 4051.222   |
| Modèle                      | Bol vibrant WT 29   |
| Avantages                   | Alimentation fiable des embouts<br>Changement aisé et rapide des consommables   |
| Caractéristiques techniques | Pour longueurs d'embout de 8 - 18 mm  |
| Composition de la livraison | Bol vibrant WT 29   |
| Domaines d'application      | Pour embouts libres de section 1,5 mm <sup>2</sup> et 2,5 mm <sup>2</sup>   |
| Remarque                    | Les bols vibrants et le sertissage individuel des embouts respectent les cotes de tolérance de la norme DIN 46228-4:2019-02. Si les embouts utilisés s'écartent des cotes de tolérance définies, il peut être nécessaire de concevoir / tester de nouveaux bols vibrants et d'adapter le sertissage individuel des embouts. |
| Normes                      | AEH DIN 46228   |
| Pour référence(s)           | 4051.205<br>4051.210  |
| Unité d'emballage           | 1 p.  |
| Poids net                   | 0,4 kg  |
| Poids brut                  | 0,7 kg  |
| Numéro du tarif douanier    | 84799070  |