Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





AS 4053.450 Kit de lames de tournevis

État: 2025-10-31 (La source: rittal.com/ca-fr)



AS 4053.450 - Kit de lames de tournevis non isolés

Kit de 13 outils avec manche ergonomique, rabattable et blocable.



Caractéristiques

Référence	AS 4053.450
Description produit	Kit de 13 outils avec manche ergonomique, rabattable et blocable
Caractéristiques techniques	PH 1 - SL 4 x 0,8 mm
	PH 2 - PH 3
	PZ 1 - SL 5 x 0,8 mm
	PZ 2 - SL 6 x 1 mm
	PZ 3 - SL 7 x 1,2 mm
	TX 6 - TX 7
	TX 8 - TX 9
	TX 10 - TX 15
	TX 20 - TX 25
	TX 30 - TX 40
	Vis à six pans creux 3 mm - Vis à six pans creux 4 mm
	Vis à six pans creux 5 mm - Vis à six pans creux 6 mm
Matériau	Lame : alliage chrome-molybdène-vanadium
	Intérieur du manche : plastique rigide
	Corps du manche : plastique très flexible élastique
Couleur	Poignée : RAL 7016 et RAL 35745
Composition de la livraison	Réception multiple de lames : tournevis et poignée en T
	12 lames avec chacune 2 empreintes
	Boîte de rangement
Longueur de lame	160 mm
Diamètre du manche	39 mm
Longueur du manche	105 mm

© Rittal 2025

Caractéristiques

Unité d'emballage	1 p.
Poids net	1.03
Poids brut	1.069
Numéro du tarif douanier	82054000
EAN	4028177809536
ETIM 9	EC000144
ETIM 8	EC000144
ECLASS 8.0	21040406

© Rittal 2025 3