### Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# AS 4054.000 Pince à sertir

État: 2025-11-18 (La source: rittal.com/ca-fr)



# AS 4054.000 - Pince à sertir pour embouts

Pour le traitement d'embouts sans collerette isolante conformément à la norme DIN 46228 Partie 1 et d'embouts avec collerette isolante conformément à la norme DIN 46228 Partie 4.



#### Caractéristiques

Référence	AS 4054.000
Modèle	coudé
Description produit	Pour le traitement d'embouts sans collerette isolante conformément à la norme DIN 46228 Partie 1 et d'embouts avec collerette isolante conformément à la norme DIN 46228 Partie 4.
Avantages	Effort minimal sur les fils et câbles de grande section Compression constante élevée Stations matrices identifiées pour le traitement précis des sections correspondantes Dispositif de blocage déverrouillable
Matériau	Acier spécial de qualité supérieure
Finition	Matte chromée
Couleur	Manche : anthracite et Rittal Power Pink
Compression	Sertissage trapézoïdal
Sens d'introduction des câbles	latéral
Dimensions	Hauteur: 59 mm Longueur: 198 mm
AWG	24 - 10
Pour section	0,25 - 6 mm²

© Rittal 2025 2

## Caractéristiques

Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.439
Poids brut	0.449
Numéro du tarif douanier	82032000
EAN	4028177807587
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811

© Rittal 2025 3