

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KEL 9202.600

## Coffrets Ex

État: 2024-05-22 (La source: [rittal.com/ca-fr](https://www.rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KEL 9202.600 - Coffrets Ex Coffrets vides avec porte sur charnières en polyester

Coffrets Ex avec porte sur charnières, en matière plastique



## Caractéristiques

Référence	KEL 9202.600
Domaines d'application	Zone 1 et 2 ou 21 et 22 conformément à la directive 2014/34/EU Plage des températures ambiantes : -30 °C...+80 °C Les températures indiquées peuvent être limitées par les appareillages intégrés. Protection antidéflagrante conformément à la norme EN 60 079 : protection des appareillages grâce à une sécurité augmentée (Ex e), protection des appareillages grâce à des coffrets (Ex tb)
Matériau	Coffret : polyester non saturé chargé de fibres de verre, résistance de surface : < 10 $\Omega$ Porte : polyester non saturé chargé de fibres de verre, résistance de surface : < 10 $\Omega$ , joint en silicone moulé « in situ » sur tout le pourtour Plaque de montage : tôle d'acier zinguée
Couleur	RAL 9011
Composition de la livraison	Coffret Porte Plaque de montage
Dimensions	Largeur: 250 mm Hauteur: 350 mm Profondeur: 150 mm

# Caractéristiques

Dimensions de la plaque de montage (L x H)	195 mm x 300 mm
Certificate IEC EX PTB 10.0011U	Oui
Certificate PTB 03 ATEX 1011U	Oui
Matériau de base	Plastique
Verrouillage	Modèle du dispositif de fermeture: Dispositif de verrouillage Nombre de serrures: 2 Serrure à clé: Panneton double de 3 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 66
Unité d'emballage	1 p.
Poids/UE	4,6 kg
Numéro du tarif douanier	94037000
EAN	4028177138247
ETIM 7.0	EC002503
ECLASS 8.0	27180502

# Approbation

Approbation	ATEX
Certificats	Indice de protection
Explications	Déclaration fabricant