Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SV 9340.530 Adaptateurs OM

État: 2025-12-17 (La source: rittal.com/ca-fr)



SV 9340.530 - Adaptateurs OM avec bornes à ressort



Caractéristiques

Référence	SV 9340.530
Matériau	Polyamide Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur	Châssis : RAL 7035
Courant nominal max.	32 A
Tension nominale	690 V, 3~
Pour jeux de barres avec entraxe	60 mm
Type de rail porteur	Cadre porteur, 1 x TS 45C
Nombre de pôles	3 pôles
Dimensions	Largeur: 45 mm Hauteur: 208 mm
Raccordement de câbles cylindriques	1,5 - 6 mm²
Nombre/hauteur des rails porteurs	1 / 10 mm
Convient aux jeux de barres	Hauteur: 5, 10 mm
Cadre porteur (L x H)	45 mm x 170 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.259
Poids brut	0.28

© Rittal 2025 2

Caractéristiques

Taux de cuivre (kg / pièce)	0.027
Numéro du tarif douanier	85369095
EAN	4028177502628
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Approbation

Approbation	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
Explications	Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK

© Rittal 2025 3