


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 5302.202**

**Panneau passe-câbles avec brosse**

État: 2026-02-09 (La source: [ittal.com/ca-fr](https://www.ittal.com/ca-fr))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 5302.202 - Panneau passe-câbles avec brosse 19" (482,6 mm)

Avec découpe de 390 x 40 mm (2 U) ou de 390 x 20 mm (1 U) avec garniture à brosse, possibilité de monter des étriers de retenue des câbles.



## Caractéristiques

Référence	DK 5302.202
Description produit	Pour un guidage de câbles aisé et simple entre deux zones, séparées entre elles par un plan de montage 19", p. ex. entre la zone avant et arrière d'un plan de montage 19".
Avantages	Deux panneaux peuvent simplement être associés entre eux pour agrandir le passage de câbles
Domaines d'application	Pour le verrouillage et le guidage simultané de câbles dans la zone d'installation 1 U, au standard de montage 19"
Matériaux	Tôle d'acier Brosse passe-câbles : plastique, UL 94-HB, sans halogène Brosse passe-câbles à fibres : plastique PA6 sans halogènes Corps de fixation des brosses passe-câbles : plastique PVC avec halogènes
Finition	Laqué
Couleur	RAL 9005
Découpe de montage	Largeur: 390 mm Hauteur: 30 mm
Dimensions	Largeur: 482,6 mm
Unités de hauteur	1 U

# Caractéristiques

Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.2
Poids brut	0.243
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	0,9 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	73269098
EAN	4028177952874
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604