

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.560 Adaptateurs OM

État: 2026-05-11 (La source: [rittal.com/ca-fr](https://www.rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.560 - Adaptateurs OM avec bornes à ressort



## Caractéristiques

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Référence                           | SV 9340.560                                       |
| Modèle                              | avec bornes à ressort                             |
| Matériau                            | Polyamide<br>Tenue au feu selon la norme UL 94-V0 |
| Couleur                             | Châssis : RAL 7035                                |
| Courant nominal max.                | 32 A  |
| Tension nominale                    | 690 V, 3~   |
| Pour jeux de barres avec entraxe    | 60 mm   |
| Type de rail porteur                | Cadre porteur, 1 x TS 45D, 1 x TS 45D-V           |
| Nombre de pôles                     | 3 pôles   |
| Béquille de cadres porteurs         | Oui   |
| Dimensions                          | Largeur: 45 mm<br>Hauteur: 272 mm                 |
| Raccordement de câbles cylindriques | 1,5 - 6 mm <sup>2</sup>                           |
| Nombre/hauteur des rails porteurs   | 2 / 10 mm   |
| Convient aux jeux de barres         | Hauteur: 5, 10 mm                                 |
| Cadre porteur (L x H)               | 45 mm x 237 mm                                    |
| Unité d'emballage                   | 1 p.  |

## Caractéristiques

---

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Poids net                   | 0,28 kg                       |
| Poids brut                  | 0,293 kg                      |
| Taux de cuivre (kg / pièce) | 0,027                         |
| Numéro du tarif douanier    | 85369095                      |
| ETIM 9                      | EC001531                      |
| ECLASS 8.0                  | 27370304                      |
| Description produit         | Adaptateur OM tripolaire 32 A |

## Approbation

---

|              |   |
|--------------|---|
| Approbation  | ABS<br>DNV<br>Lloyds Register                             |
| Explications | Déclaration de conformité<br>Déclaration de conformité UK |