

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5505.220

Baie réseau/serveur TS IT

État: 2026-03-19 (La source: [rittal.com/ca-fr](https://www.rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5505.220 - Baie réseau/serveur TS IT avec porte vitrée pour une climatisation de baie, version nord-américaine

TS IT avec porte vitrée pour des applications réseaux classiques jusqu'à la mise en service avec climatisation spécifique à la baie. Cette version nord-américaine est disponible en teinte RAL 9005.

Caractéristiques

Référence	DK 5505.220
Matériau	Tôle d'acier Aluminium Porte vitrée : verre sécurit trempé, 3 mm
Finition	Ossature : apprêt par trempé électrophorèse Aménagement intérieur : apprêt par trempé Portes et toit : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre
General colour	RAL 9005
Couleur	Ossature de baie et pièces plates : RAL 9005 Aménagement intérieur : RAL 9005
Composition de la livraison	Ossature TS 8 avec portes et toit 12 x attache 19" 1 U avec mise en contact (jointe) 50 vis à tête ronde empreinte étoile conductrices (jointes à la livraison) Porte vitrée en aluminium à l'avant, charnières à 180° Porte pleine à double battant en tôle d'acier à l'arrière avec charnières à 180° Fermeture avant et arrière : poignée confort pour serrure semi-cylindrique et fermeture de sécurité 3524 E Toit, en plusieurs parties, amovible, avec introductions de câbles latérales sur toute la profondeur et découpe recouverte pour module de ventilation Entretoises pour surélever la tôle de ventilation passive (jointes à la livraison)
Dimensions	Largeur: 800 mm Hauteur: 1.800 mm Profondeur: 800 mm

Caractéristiques

Unités de hauteur	38 U
Unités de hauteur	38 U
Écartement entre les deux plans de montage (à la livraison)	545 mm
Design doors	Plein
Modèle à niveau(x) 19"	Montants 19"
Charge admissible	15 000 N
Remarque	L'angle d'ouverture de la porte peut être différent dans son application concrète en fonction du type et du lieu d'implantation.
Matériau de base	Tôle d'acier
Unité d'emballage	1 p.
Poids brut	98 kg
Numéro du tarif douanier	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)
-------------	--------------------