

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.314

Kit complémentaire d'adaptateur de raccordement

État: 2026-07-03 (La source: rittal.com/ca-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.314 - Kit complémentaire d'adaptateur de raccordement pour une construction tétrapolaire

Module complémentaire unipolaire pour transformer un adaptateur de raccordement tripolaire (SV 9342.310/9342.320) en tétrapolaire.

Caractéristiques

Référence	SV 9342.314
Description produit	Module complémentaire unipolaire pour le passage d'un adaptateur de raccordement tripolaire à tétrapolaire.
Matériau	Recouvrement : ABS Châssis : polyamide Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur	RAL 7035
Courant nominal max.	800 A
Tension nominale	690 V, 1~
Remarque	Les caractéristiques techniques indiquées peuvent être différentes pour les applications UL. Homologation UL valable uniquement pour les applications AC
Valeurs électriques UL (SCCR)	65 kA - 480 V, disjoncteur max. 600 A, DIVQ/7 65 kA - 600 V, catégorie de fusible L max. 800 A, JDDZ/7
Pour jeux de barres avec entraxe	60 mm
Nombre de pôles	1 pôle
Pour référence(s)	9342.310
Dimensions	Largeur: 50 mm Hauteur: 270 mm
Raccordement de câbles cylindriques – fils de faible diamètre avec embout	95 - 185 mm ²
Raccordement de câbles cylindriques multifilaires	95 - 300 mm ²

Caractéristiques

Convient aux jeux de barres	Hauteur: 5, 10 mm
Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées (5 mm d'épaisseur)	33 x 26 mm
Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées (L x H)	33 x 21 mm
Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées (10 mm d'épaisseur)	33 x 21 mm
Pour épaisseur de barre	185 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0,8 kg
Poids brut	0,88 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)	0,096
Numéro du tarif douanier	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Description produit	Kit complémentaire 4 pôles

Approbation

Approbation	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Explications	Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK