

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**TP 6712.500**

**Parties centrales du pupitre pour  
construction en 2 parties**

État: 2026-07-03 (La source: [rittal.com/ca-fr](http://rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TP 6712.500 - Parties centrales du pupitre pour construction en 2 parties

Quatre largeurs complètent les pupitres.

## Caractéristiques

Référence	TP 6712.500
Matériau	Armoire : tôle d'acier de 1,5 mm Porte et couvercle du pupitre : tôle d'acier de 2,0 mm, joint d'étanchéité polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Finition	apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Coffret Couvercle sur charnières à l'arrière, 2 béquilles avec verrouillage automatique. Déverrouillage automatique à gauche, manuel à droite Ouverture dans la base de l'armoire pour le passage des câbles
Code IK	IK08
Matériau de base	Tôle d'acier
Dimensions	Largeur: 1.200 mm Hauteur: 240 mm Profondeur: 732 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	38 kg
Poids brut	40 kg
Numéro du tarif douanier	94032080
ETIM 9	EC000784

# Caractéristiques

---

ECLASS 8.0

27180504

---

Description produit

Pupitre TP, partie centrale pour un montage en 2 parties,  
L1200xP732 mm, en tôle d'acier

# Approbation

---

Approbation

UL + C-UL (listed)

---

Explications

Déclaration de conformité  
Déclaration de conformité UK