


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9360.513

# RiLineX Circuit-breaker component adaptor

État: 2025-08-04 (La source: [rittal.com/ca-fr](https://www.rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9360.513 - RiLineX Circuit-breaker component adaptor

Adaptateur de disjoncteurs pour jeux de barres RiLineX de largeurs 81 à 140 mm. Pour le montage des disjoncteurs à boîtier moulé (MCCB). Les produits sont disponibles dans deux versions : « Easy-Fix » pour un montage confortable et externe des disjoncteurs quelle que soit leur marque et « Universel » avec des écrous coulissants pour une flexibilité maximale.

## Caractéristiques

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                                         | RX 9360.513                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Modèle                                            | Easy Fix                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Avantages                                         | Montage direct des disjoncteurs à boîtier moulé MCCB sur le tableau<br>Montage par encliquetage jusqu'à 250 A et réglage aisé à l'épaisseur des jeux de barres 5/10 mm<br>Prémontage rapide et aisé des disjoncteurs, quelle que soit leur marque, à l'extérieur de l'armoire électrique |
| Matériau                                          | Polyamide (PA 6)<br>Tenue au feu selon la norme UL 94                                                                                                                                                                                                                                    |
| Couleur                                           | RAL 9005<br>RAL 35745                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 2XB                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Courant nominal max.                              | 250 A                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Courant nominal (UL)                              | 210 A                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Crête de tension nominale Uimp                    | 12 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tension nominale                                  | 690 V AC<br>690 V DC<br>600 V AC (UL)                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rated insulation voltage                          | 1 000 V                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Catégorie de surtension                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Taux de contamination                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nombre de pôles                                   | 3 pôles                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

# Caractéristiques

|                                              |                                                         |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Départ de ligne                              | par le haut                                             |
| Type de raccordement (électrique)            | Vis M8                                                  |
| Convient aux jeux de barres                  | RiLineX<br>RiLine60                                     |
| Fréquence de l'oscillation de base           | 50...60 Hz                                              |
| Taux d'humidité de l'air (sans condensation) | 10...90 %                                               |
| Convient aux jeux de barres                  | 15 x 5/10<br>20 x 5/10<br>30 x 5/10                     |
| Plage de température de fonctionnement       | -25 °C...55 °C                                          |
| Plage de température de stockage             | -25 °C...75 °C                                          |
| Dimensions                                   | Largeur: 105 mm<br>Hauteur: 252 mm<br>Profondeur: 63 mm |
| Unité d'emballage                            | 1 p.                                                    |

## Approbation

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Approbation | UL + C-UL (listed) |
|-------------|--------------------|