Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





RX 9360.710 Adaptateurs d'appareillage RiLineX

État: 2025-10-24 (La source: rittal.com/ca-fr)



RX 9360.710 - Adaptateurs d'appareillage RiLineX

Adaptateurs d'appareillage RiLineX (16 A, 3 pôles, avec câbles de raccordement) en largeur 45 mm pour jeux de barres d'entraxe 60 mm. Avec rail porteur monté, réglable sans outil, pour montage par encliquetage des appareillages.



Caractéristiques

Référence	RX 9360.710
Modèle	Avec câble de raccordement
Avantages	Pour le montage des appareillages électriques sur rail oméga (DIN),
	p. ex. disjoncteur-protecteur
	Câble de raccordement préconfectionné
	Verrouillage simple de l'enfichage des rails porteurs d'appareillages
	Protection contre le déplacement des appareillages en option
	Montage par encliquetage et réglage aisé à l'épaisseur des jeux de
	barres 5/10 mm
	Montage simple
	Réduction du nombre de références grâce à des accessoires
	appropriés
Matériau	Polyamide (PA 6)
	Tenue au feu selon la norme UL 94
Couleur	RAL 9005
	RAL 35745
Câbles de raccordement (AWG)	AWG 14
Courant nominal du câble	16 A
cylindrique	
Courant nominal du câble	16 A
cylindrique (UL)	

© Rittal 2025

Caractéristiques

5 kA - 600 V, RMS 50 kA - 480 V, disjoncteur max. 22 A, DIVQ/7
par le haut
60 mm
150 mm
3 pôles
RiLineX RiLine60
Largeur: 45 mm Hauteur: 240 mm Profondeur: 37 mm
1 / 10 mm
15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
690 V AC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
4
3
CEI 61 439-1/-2 UL 508
IP 2XB
90 %
-5 °C55 °C
-25 °C75 °C
1090 %

© Rittal 2025 3

Caractéristiques

Unité d'emballage	4 p.
Poids net	1.2
Poids brut	1.35
Taux de cuivre (kg / pièce)	0.108
Numéro du tarif douanier	85369095
EAN	4028177997035
ETIM 9	EC001531

Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)
Explications	Déclaration de conformité

© Rittal 2025