


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.128

DéTECTEURS CMC III

État: 2026-02-08 (La source: [ittal.com/ca-fr](https://www.ittal.com/ca-fr))



FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7030.128 - DéTECTEURS CMC III

DéTECTEUR d'accès VX CMC III

Caractéristiques

Référence	DK 7030.128
Modèle	DéTECTEUR d'accès VX
Description produit	Les déTECTEURS CMC III permettent de superviser l'environnement physique et peuvent être directement reliés à l'Unité Centrale par un câble de raccordement CAN-Bus RJ45. De plus, les déTECTEURS peuvent être reliés les uns aux autres sous forme de bus.
Avantages	Raccordement rapide et déTECTION automatique grâce au «plug & play» L'alimentation en énergie est réalisée via l'interface du bus CAN.
Domaines d'application	Surveillance des armoires dans les domaines informatiques, industriels et de gestion des bâtiments. Surveillance des armoires, des locaux et des conteneurs dans le domaine informatique.
Mode de fonctionnement	Enregistrement des paramètres physiques ambients
Modèle	DéTECTEUR : contact Reed / aimant Max. 5 contacts Reed en série
Matériaux	Plastique
Composition de la livraison	DéTECTEUR Plaque de montage Matériel de fixation inclus DéTECTEUR d'accès VX Câble 0,5 m
Raccordement au bus CAN	Indirect via interfaces de bus CAN CMC III
Plage de température de fonctionnement	5 °C...45 °C
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)	5...95 %
Unité d'emballage	1 p.

Caractéristiques

Poids net	0.085
Poids brut	0.09
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	0,3 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	85319000
EAN	4028177925830
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253

Approbation

Explications Déclaration de conformité