

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 7100.120 Baie OCP ORV3

État: 2026-07-07 (La source: rittal.com/ca-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 7100.120 - Baie OCP ORV3

OCP est une communauté internationale en plein essor dont l'objectif est de simplifier et d'optimiser les infrastructures IT. La baie OCP ORV3 Rittal est homologuée OCP et peut immédiatement être mise en œuvre. Des adaptations et des compléments simples sont possibles à tout moment grâce à la gamme d'accessoires. La baie OCP ORV3 est en outre conçue pour recevoir une solution de refroidissement direct par liquide (DLC). Avec cette baie, vous élevez votre efficacité et votre densité de puissance à un nouveau niveau.



Caractéristiques

Référence	IT 7100.120
Modèle	Ossature ouverte avec jeu de barres Conçus pour l'introduction des câbles par le toit et la base Guidage des câbles à l'avant sur toute la hauteur
Avantages	Conçu pour recevoir des composants OCP 21" et pour la mise en contact directe sur la barre Montage et entretien rapides grâce au montage par encliquetage du système de rail IT et des jeux de barres de puissance Gestion des câbles à l'avant sur toute la hauteur de la baie Convient parfaitement au application HPC et à la technologie IA grâce à la possibilité de raccorder les solutions de refroidissement direct par liquide, afin d'évacuer la charge thermique générée dans la baie. Des roulettes pour charges lourdes intégrées facilitent le transport et assurent une manipulation aisée dans la salle informatique
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur
Couleur	RAL 9005

Caractéristiques

Composition de la livraison	Baie OCP ORV3 Jeu de barre OCP pour max. 48 DC/18 kW 2 traverses prémontées Pieds de nivellement prémontés 4 roulettes (pivotantes) Joint de juxtaposition Déflecteurs d'air
Dimensions	Largeur: 600 mm Hauteur: 2.286 mm Profondeur: 1.068 mm
Unités de hauteur	44 OU
Charge admissible	14 000 N
Matériau de base	Tôle d'acier
Puissance nominale	18 kW
Tension nominale	48 V DC
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	172 kg
Poids brut	200 kg
Numéro du tarif douanier	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Description produit	Baie OCP ORV3 avec jeu de barres, 44 OU, L600 x H2286 x P1068 mm, RAL 9005

Approbation

Approbation	IEC CB UL + C-UL (listed)
Explications	Déclaration de conformité