

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9362.310

**Interrupteurs-sectionneurs à fusible
HPC RiLineX**

État: 2026-06-06 (La source: [rittal.com/ca-fr](https://www.rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9362.310 - Interrupteurs-sectionneurs à fusible HPC RiLineX

Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC RiLineX de taille 3 pour jeux de barres d'entraxe 60 mm. Le couvercle est verrouillable, plombable et dispose d'un contrôle visuel des fusibles. Le test de tension en toute sécurité est réalisé via des points de mesure intégrés au couvercle. Les interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC possèdent une position de stationnement pour faciliter les travaux de maintenance. Raccordement vissé de taille M10 des câbles. Départ de câbles personnalisé par le haut ou par le bas par modification du composant.



Caractéristiques

Référence	RX 9362.310
Modèle	Pour jeux de barres d'entraxe 60 mm
Avantages	Couvercle : verrouillable et plombable Test de tension via une ouverture spécifique Modification sans outil du départ de lignes Position de stationnement pour travaux de maintenance simplifiés Tous les modèles également avec contrôle électronique des fusibles
Matériau	Polyamide (PA 6) Tenue au feu selon la norme UL 94 Bandes de contact : cuivre électrolytique, argenté
Couleur	RAL 9005 RAL 35745
Pour jeux de barres avec entraxe	60 mm
Départ de ligne	par le haut / par le bas
Type de raccordement (électrique)	Vis M10

Caractéristiques

Fusibles	HPC 3
Tension nominale	690 V AC
Pour HPC de taille	3
Test specification	CEI/EN 60 947-3 EN 60 269-2 (fusibles)
Dimensions	Largeur: 250 mm Hauteur: 298,4 mm Profondeur: 134,9 mm
Plage de température de fonctionnement	-5 °C...35 °C
Plage de température de stockage	-25 °C...70 °C
Convient aux jeux de barres	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Convient aux jeux de barres	RiLineX RiLine60
Nombre de pôles	3 pôles
Taux de contamination	3
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 2XB
Résistance au feu	47,58 MJ/m ²
Puissance dissipée max.	101 W
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	4,45 kg
Poids brut	4,492 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)	2,255
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	30,42
Numéro du tarif douanier	85369095
ETIM 9	EC001040

Caractéristiques

Description produit

RX Interrupteur-sectionneur à fusibles HPC taille 3, 630 A, tripolaire, vis M10

Approbation

Approbation

CQC-CCC

Explications

Déclaration de conformité
PCF-declaration