

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7955.955

PDU esclave 19" horizontal, modèle Managed

État: 2026-03-13 (La source: [rittal.com/ca-fr](https://www.rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7955.955 - PDU esclave 19" horizontal, modèle Managed

Distribution de courant compacte pour une utilisation dans des baies serveurs et réseaux IT ainsi que dans les coffrets IT de petit format et les baies de colocation. Avec le PDU 19" esclave horizontal, modèle Managed, les sorties sont commutables et il est possible d'effectuer la mesure énergétique au niveau de chaque prise de sortie. Ce PDU est utilisé avec l'Unité Centrale CMC III (7030.000/.010).

Caractéristiques

Référence	DK 7955.955
Modèle	Mesure de l'énergie par prise
Description produit	Distribution de courant compacte pour une utilisation dans des baies serveurs et réseaux IT, ainsi que dans les coffrets de petit format et les baies de colocation. L'accès à distance au serveur Web du PDU est possible via une interface réseau. Les paramètres de consommation peuvent être transmis via SNMP à un logiciel DCIM. Pour la surveillance des températures ambiantes, il est possible de raccorder jusqu'à 4 capteurs (température/humidité/accès) à l'interface CAN.
Avantages	Prises commutables individuellement et par groupes Valeurs limites réglables pour l'avertissement / l'alarme : tension, courant, puissance active Mesure de l'énergie par prise Sorties commutables
Caractéristiques techniques	Puissance de distribution totale : 3680 W (à 230 V) Durée moyenne avant panne (à 40 °C) : 80 000 heures
Modèle	Gestion des utilisateurs y compris gestion des droits Liaison LDAP(S) / Radius / Active Directory
Matériau	Enveloppe : aluminium anodisé incolore Adaptateur de fixation : plastique, blanc

Caractéristiques

Composition de la livraison	PDU esclave 19" horizontal, modèle Managed 1 x verrouillage de fiche C13 Compteur horaire, j, h, min Kit de fixation
Measurement functions, description	Mesure par phase ou par prise Tension V, courant A, fréquence Hz Puissance active kW, énergie active kWh Puissance apparente kVA, énergie apparente kVAh
Dimensions	Largeur: 440 mm Hauteur: 44 mm Profondeur: 135 mm
Prises	8 x CEI/EN/60320/C13
Rated operating voltage tolerance	1 %
Courant nominal (max.)	16 A
Cross section cable	2,5 mm ²
Type de raccordement (électrique)	IEC/EN60320 C20
Interfaces	RJ45 CAN-Bus RJ45, 10/100 Mbit/s, serveur web intégré
Number of wires	3
Emplacements de module (max.)	8
Directives	Directive CEM 2014/30/UE Directive basse tension 2014/35/UE
Normes	EN 60950-1 CEM : EN 55022/B, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
Protocoles	HTTP, HTTPS, SSL, SSH, NTP, Telnet, TCP/IP v4, TCP/IP v6, DHCP, DNS, NTP, Syslog, SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3, OPC-UA, FTP/SFTP, SMTP SNMP_MIB
Plage de température de fonctionnement	5 °C...45 °C
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)	10...95 %

Caractéristiques

Plage de température de stockage	-25 °C...70 °C
Unité d'emballage	1 p.
Numéro du tarif douanier	85366990
ECLASS 8.0	27142604
Description produit	DK Slave PDU managed 19 inch/horizontal PDU, Compact power distributor with power monitoring on outlet level, and switching capability for each outlet, CAN bus interface for connecting CMCIII or PDU Master, IPv4/v6, SNMP v2c/v3, OPC-UA, Modbus/TCP, HTTP(S)