## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# DK 7979.615 PDU local metered

État: 2025-08-29 (La source: rittal.com/ca-fr)



#### DK 7979.615 - PDU local metered

Distribution de courant haut de gamme avec mesure locale des données de consommation – appropriée de manière optimale pour l'utilisation dans des baies serveurs modernes et des salles informatiques de colocation.

### Caractéristiques

Référence	DK 7979.615
Modèle	Bleu
Description produit	Le PDU avec mesure locale de l'énergie est équipée d'un écran par phase – donc au total de deux écrans – et permet une meilleure répartition des charges par phases au sein du Datacenter.
Avantages	Mesure intégrée du courant (A) ; de la puissance effective (kW) ; de la tension (V) ; de la fréquence (Hz) ; de la consommation électrique (kWh), de l'angle de phase (°) Précision de mesure de ± 2 %
Caractéristiques techniques	Alimentation électrique redondante avec tolérance de panne du PDU sur toutes les phases Câble de raccordement, avec fiche, 3 m, H05VV-F3G4 mm² Tension V, courant A, fréquence Hz Écran LCD
Mode de fonctionnement	Mesure par phase ou alimentation
Matériau	Aluminium, laqué, bleu, proche RAL 5010 Couvercle : plastique PA 6 GF30, noir, proche RAL 9005
Composition de la livraison	PDU avec mesure locale, 32 A, monophasé, bleu 2 équerres de maintien
Measurement functions, description	Mesure par phase ou alimentation
Dimensions	Largeur: 44 mm Profondeur: 47 mm Longueur: 1.308 mm
Nombre de prises de courant et type	24 x C13 / 6 x C19 CEI/EN/60320/C13 CEI/EN/60320/C19

© Rittal 2025

## Caractéristiques

Prises	24 x C 13 6 x C 19 Bipolaire avec contact de protection noir
Tension nominale	230 V, 50 Hz/60 Hz
Courant nominal (max.)	32 A
Puissance nominale	7,4 kW
Alimentations	Nombre: 1 Phases par alimentation: 1~
Longueur du câble de raccordement	3 m
Type de raccordement (électrique)	CEE
Directives	Directive CEM 2014/30/UE Directive basse tension 2014/35/UE
Plage de température de fonctionnement	5 °C45 °C
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)	595 %
Plage de température de stockage	-5 °C60 °C
Convient à	Type de coffret: Ossature de la baie VX IT: ≥ 1.800 mm Type de coffret: TX Colocation Rack: ≥ 1.800 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	3.5
Poids brut	3.5
Numéro du tarif douanier	85366990
EAN	4028177976269
ETIM 9	EC002762
ETIM 8	EC002762
ECLASS 8.0	27142606

© Rittal 2025 3