

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



WM 8017.582

Coffrets électriques WM

État: 2026-04-03 (La source: [rittal.com/ca-fr](https://www.rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



WM 8017.582 - Coffrets électriques WM À deux portes

Ces coffrets muraux à porte double sont adéquats pour pratiquement toutes les applications. La série WM garantit la protection NEMA au moyen d'un système de fermeture sécuritaire, d'un joint d'étanchéité moulé in situ et d'une surface de scellement sur l'arête. Avec ossature et porte en acier laminé à froid et plaque de montage zingué.

Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | WM 8017.582 |
| Matériau | Porte : tôle d'acier, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour Coffret : tôle d'acier |
| Finition | apprêt par trempé électrophorèse et revêtement poudre, laque texturée Plaque de montage : zinguée |
| Couleur | RAL 7035 |
| Composition de la livraison | Coffret avec porte(s) Platine de montage Trous de fixation murale à l'arrière |
| Dimensions | Largeur: 1.050 mm Hauteur: 900 mm Profondeur: 300 mm |
| Dimensions de la plaque de montage (L x H) | 1.000 mm x 850 mm |
| Protection category NEMA | NEMA 12 NEMA 12 |
| Épaisseur de matériau de la porte | 2 mm |
| Épaisseur du coffret | 2 mm |
| Épaisseur de matériau de la plaque de montage | 2,5 mm |
| Système de verrouillage à trois points | Oui |

Caractéristiques

| | |
|--------------------------|------------|
| Nombre de portes | 2 |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 147,994 lb |
| Poids brut | 147,994 lb |
| Numéro du tarif douanier | 8538100000 |

Approbation

| | |
|--------------|---------------------------|
| Approbation | UL + C-UL (listed) |
| Explications | Déclaration de conformité |