

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



WM 8017.587

Coffrets électriques WM

État: 2026-03-11 (La source: [rittal.com/ca-fr](https://www.rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



WM 8017.587 - Coffrets électriques WM À deux portes

Ces coffrets muraux à porte double sont adéquats pour pratiquement toutes les applications. La série WM garantit la protection NEMA au moyen d'un système de fermeture sécuritaire, d'un joint d'étanchéité moulé in situ et d'une surface de scellement sur l'arête. Avec ossature et porte en acier laminé à froid et plaque de montage zingué.

Caractéristiques

Référence	WM 8017.587
Matériau	Porte : tôle d'acier, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour Coffret : tôle d'acier
Finition	apprêt par trempé électrophorèse et revêtement poudre, laque texturée Plaque de montage : zinguée
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Coffret avec porte(s) Platine de montage Trous de fixation murale à l'arrière
Dimensions	Largeur: 1.500 mm Hauteur: 1.050 mm Profondeur: 300 mm
Dimensions de la plaque de montage (L x H)	1.450 mm x 1.000 mm
Protection category NEMA	NEMA 12 NEMA 12
Épaisseur de matériau de la porte	2 mm
Épaisseur du coffret	2 mm
Épaisseur de matériau de la plaque de montage	2,5 mm
Système de verrouillage à trois points	Oui

Caractéristiques

Nombre de portes	2
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	243,999 lb
Poids brut	244,709 lb
Numéro du tarif douanier	8538100000

Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)
Explications	Déclaration de conformité