

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



WM 8017.590

Coffrets électriques WM

État: 2025-10-18 (La source: [rittal.com/ca-fr](https://www.rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



WM 8017.590 - Coffrets électriques WM À deux portes

Ces coffrets muraux à porte double sont adéquats pour pratiquement toutes les applications. La série WM garantit la protection NEMA au moyen d'un système de fermeture sécuritaire, d'un joint d'étanchéité moulé in situ et d'une surface de scellement sur l'arête. Avec ossature et porte en acier laminé à froid et plaque de montage zingué.

Caractéristiques

Référence	WM 8017.590
Matériau	Porte : tôle d'acier, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour Coffret : tôle d'acier
Finition	apprêt par trempé électrophorèse et revêtement poudre, laque texturée Plaque de montage : zinguée
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Coffret avec porte(s) Platine de montage Trous de fixation murale à l'arrière
Dimensions	Largeur: 1.200 mm Hauteur: 1.200 mm Profondeur: 300 mm
Dimensions de la plaque de montage (L x H)	1.150 mm x 1.150 mm
Protection category NEMA	NEMA 12 NEMA 12
Épaisseur de matériau de la porte	2 mm
Épaisseur du coffret	2 mm
Épaisseur de matériau de la plaque de montage	2,5 mm
Système de verrouillage à trois points	Oui

Caractéristiques

Nombre de portes	2
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	209.436
Poids brut	210
Numéro du tarif douanier	7326909099
UPC-Code	83167

Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)
Explications	Déclaration de conformité