

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



WM 8018.692

Coffrets électriques WM

État: 2026-04-05 (La source: rittal.com/ca-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



WM 8018.692 - Coffrets électriques WM Toit en pente, acier inoxydable

Le coffret électrique WM au toit en pente est conçu pour tous les environnements nécessitant des lavages fréquents. Le toit en pente en saillie à 20° empêche l'eau de s'accumuler au sommet du coffret et au-dessus de l'ouverture de la porte.

Caractéristiques

Référence	WM 8018.692
Matériau	Porte : acier inoxydable, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour Coffret et porte : acier inoxydable AISI 304 (1.4301) Plaque de montage : tôle d'acier zinguée
Finition	Brossé
Composition de la livraison	Coffret avec porte Porte avec charnières à gauche Platine de montage Écrou borgne de fixation murale Toit en pente en saillie à 20°
Dimensions	Largeur: 300 mm Hauteur: 395 mm Profondeur: 210 mm
Dimensions de la plaque de montage (L x H)	254 mm x 375 mm
Protection category NEMA	NEMA 4X
Épaisseur de matériau de la porte	2 mm
Épaisseur du coffret	1,5 mm
Épaisseur de matériau de la plaque de montage	1,5 mm
Verrouillage	Modèle du dispositif de fermeture: Rotation quart de tour
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	21,164 lb

Caractéristiques

Poids brut	21,199 lb
Numéro du tarif douanier	8538100000

Approbation

Explications	Déclaration de conformité
--------------	---------------------------