Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9690.020 Armoire de stockage de batteries

État: 2025-12-14 (La source: rittal.com/ca-fr)



SV 9690.020 - Armoire de stockage de batteries VX ESS

Ossature d'armoire avec toit, porte et panneau arrière ajourés. Convient parfaitement à un équipement rationnel et modulaire du stockage de batteries avec tablettes d'appareillage.

Caractéristiques

Référence	SV 9690.020
Modèle	Sans équipement intérieur 19"
Matériau	Ossature d'armoire : tôle d'acier de 1,5 mm
	Toit : tôle d'acier de 1,5 mm
	Porte : tôle d'acier de 1,5 mm
	Panneau arrière : tôle d'acier 1,5 mm
Finition	Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
	Porte, toit et panneau arrière : revêtement poudre, laque texturée
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Ossature d'armoire
	Porte et panneau arrière ajourés
	Toit
	Serrure : panneton double de 3 mm
Indice de protection IP selon CEI 60 529	IP 20
Dimensions	Largeur: 600 mm
	Hauteur: 2.000 mm
	Profondeur: 600 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	48
Poids brut	48.5
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	162,14 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée
l'empreinte carbone	calculée approximativement sur la base du poids du produit
EAN	4028177043473

© Rittal 2025 2

Caractéristiques

ETIM 9 EC000261

Approbation

Explications

Déclaration de conformité

© Rittal 2025 3