

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 9951.134

Capots de disjoncteur TS 8 / Version américaine

État: 2025-12-20 (La source: [ittal.com/ca-fr](https://www.ittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 9951.134 - Capots de disjoncteur TS 8 / Version américaine

Verrouillage mécanique qui empêche les portes d'ouvrir quand le système est sous tension et qui exige la fermeture de toutes les portes avant la mise en marche. Installation simplifiée, porte avec bride amincie permettant un accès derrière la poignée de l'opérateur. Des plaques d'adaptation pour les poignées à haute et à faible intensité de courant sont disponibles.

Caractéristiques

Référence	TS 9951.134
Domaines d'application	<ul style="list-style-type: none">- Allen Bradley: 140G ($\leq 400A$), 1494C ($\leq 200A$), 1494F M1/P1/S1, 1494U H M1/P1/S1, 1494V ($\leq 200A$), 194R- ABB: DSFHN-HS, OHF1C 2- Eaton: C361, C371, Flex Shaft CH- GE: SCH1/SCH2, SCOM, SDOM, STDA, TDOM- Siemens: FDH10/FDH20, FHOH, MFHM3RS/MFHM4X- Square D: 9422 Type A1/A3/A9, 9422 Type A2/A4/A10- Allen Bradley: 140G (600 - 1200A), 1494C (400 - 600A), 1494F M2/S2, 1494V (400 - 600A)- ABB: K7FCH- Siemens: FHOHN, MFHP3R/MFHP4X, VBH2
Matériaux	<p>Ossature d'armoire : tôle d'acier de 1,5 mm</p> <p>Toit : tôle d'acier de 1,5 mm</p> <p>Plaques passe-câbles : tôle d'acier, 1,5 mm</p> <p>Panneau arrière : tôle d'acier 1,5 mm</p> <p>Porte : tôle d'acier de 2,0 mm</p> <p>Plaque de montage : tôle d'acier 3,0 mm</p>
Finition	<p>Ossature : apprêt par trempé électrophorèse</p> <p>Porte, toit et panneau arrière : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée</p> <p>Plaque de montage et plaques passe-câbles : zinguées</p>
Couleur	RAL 7035

Caractéristiques

Composition de la livraison	Ossature TS 8 avec portes et toit Panneau arrière Plaque passe-câbles Plaque de montage 4 anneaux de transport
	Porte de disjoncteur avec plaque adaptateur de faible intensité préassemblée Roulette de guidage 4538000, préassemblée
Nombre de portes	1
Dimensions	Largeur: 800 mm Hauteur: 1.800 mm Profondeur: 400 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	250
Poids brut	250
Numéro du tarif douanier	9403200082
UPC-Code	87433

Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)
-------------	--------------------