

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 9962.175

Baies réseaux et serveurs TS IT

État: 2026-03-20 (La source: [rittal.com/ca-fr](https://www.rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 9962.175 - Baies réseaux et serveurs TS IT Dynaload

La baie TS IT Dynaload est conçue pour une intégration et un déploiement rapides. La capacité de charge globale est de 2500 lb. La composition comprend une palette régulière.

Caractéristiques

Référence	DK 9962.175
Description produit	Le TS IT DYNALOAD soutient le transport de matériel informatique à votre Datacenter. Construit sur notre cadre de TS8 brevetée, le TS IT Dyanload fournit une solution robuste pour l'intégration, prêt pour le montage et un déploiement rapide.
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Aménagement intérieur : apprêt par trempé Portes et toit : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre
General colour	RAL 9005
Couleur	Ossature de baie et pièces plates : RAL 9005 Aménagement intérieur : RAL 9005
Composition de la livraison	Ossature TS 8 avec portes et toit Porte ajourée en tôle d'acier à l'avant avec charnières à 180° (surface ajourée env. 85 % de la surface totale) Porte monobloc ajourée en tôle d'acier à l'arrière avec charnières à 130° (surface ajourée env. 85 % de la surface totale) Poignée confort (serrure 8611.200) avant et arrière Toit, en plusieurs parties, amovible, avec introductions de câbles latérales sur toute la profondeur et découpe recouverte pour module de ventilation Entretoises pour surélever la tôle de ventilation passive (jointes à la livraison) Accessoires de mise à la terre (non montés) Écrous cage M6, conducteurs (jointés à la livraison) Roues spéciales charge lourde préinstallées Palette standard
Dimensions	Largeur: 800 mm Hauteur: 2.000 mm Profondeur: 1.050 mm

Caractéristiques

Hauteur de montage pour les composants	42 U
Charge admissible des plans de montage 19"	1 134 kg
Unité d'emballage	1 p.

Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)
-------------	--------------------
