

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8456.600

Armoires électriques juxtaposables TS 8

État: 2026-05-14 (La source: rittal.com/ca-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8456.600 - Armoires électriques juxtaposables TS 8

Acier inoxydable

Armoires juxtaposables TS 8 en acier inoxydable 1.4301 (AISI 304), y compris plaque de montage. Indice de protection IP 55.



Caractéristiques

Référence	TS 8456.600
Matériau	Ossature d'armoire : acier inoxydable AISI 304 (1.4301) 1,5 mm Toit : acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 1,5 mm, extérieur brossé Porte : acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 2,0 mm, extérieur brossé Panneau arrière : Acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 1,5 mm, extérieur brossé Plaques passe-câbles : acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 1,5 mm Plaque de montage : tôle d'acier 3,0 mm
Finition	Ossature de l'armoire et plaques passe-câbles : nues Porte, toit et panneau arrière : extérieur brossé, grain 400 Plaque de montage : zinguée
Composition de la livraison	Ossature d'armoire Porte(s) Pour les armoires à une porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible Toit Plaques passe-câbles Panneau arrière Plaque de montage 4 anneaux de transport Serrure : panneton double de 3 mm 2 rails de montage TS 18 x 38 mm

Caractéristiques

Nombre de portes	2
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 55
Type selon la norme UL 50E	Type 1 Type 12
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Code IK	IK09
Remarque	Compte tenu de la dureté du matériau, nous conseillons d'utiliser les vis à tête à tête ronde empreinte étoile pour l'équipement intérieur.
Matériau de base	Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Dimensions	Largeur: 1.200 mm Hauteur: 1.800 mm Profondeur: 400 mm
Dimensions de la plaque de montage (L x H)	1.099 mm x 1.696 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	160,1 kg
Poids brut	170,4 kg
Numéro du tarif douanier	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Description produit	TS armoires électriques juxtaposables, LHP : 1200x1800x400 mm, en acier inoxydable AISI 304 (1.4301), avec plaque de montage, avec deux portes à l'avant

Approbation

Approbation	Bureau Veritas DNV UL + C-UL (listed)
-------------	---

Approbation

Explications

Déclaration fabricant

Déclaration de conformité

Déclaration de conformité UK