

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 9982.128

Baies réseaux et serveurs TS IT

État: 2026-03-12 (La source: [rittal.com/ca-fr](https://www.rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 9982.128 - Baies réseaux et serveurs TS IT

Caractéristiques

Référence	IT 9982.128
Matériau	Tôle d'acier Aluminium
Finition	Ossature : apprêt par trempé électrophorèse Aménagement intérieur : apprêt par trempé Portes et toit : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre
General colour	RAL 9005
Couleur	Ossature de baie et pièces plates : RAL 9005 Aménagement intérieur : RAL 9005
Composition de la livraison	Ossature TS 8 avec porte et toit Porte en tôle d'acier et aluminium à l'avant, ajourée (à env. 85 % de la surface totale), charnières à 180° Porte monobloc ajourée en tôle d'acier à l'arrière avec charnières à 130° (surface ajourée env. 85 % de la surface totale) Porte avant et arrière avec poignées Confort et dispositif à bouton-pression
Dimensions	Largeur: 800 mm Hauteur: 2.200 mm Profondeur: 1.050 mm
Hauteur de montage pour les composants	47 U
Charge admissible des plans de montage 19"	10 000 N

Caractéristiques

Remarque	L'angle d'ouverture de la porte peut être différent dans son application concrète en fonction du type et du lieu d'implantation. Avec panneaux latéraux
Écartement entre les deux plans de montage (à la livraison)	745 mm
Modèle à niveau(x) 19"	Montants 19"
Design doors	avec fentes d'aération
Unité d'emballage	1 p.
Poids brut	389,4 lb
Numéro du tarif douanier	9403999040

Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)
-------------	--------------------