

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8609.080

## Cloison

État: 2026-05-13 (La source: [rittal.com/ca-fr](http://rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8609.080 - Cloison pour armoires électriques juxtaposables TS

Pour isoler différentes cellules d'armoire. La cloison peut également être installée à l'arrière grâce à la symétrie de l'ossature.



## Caractéristiques

Référence	TS 8609.080
Description produit	Pour isoler différentes cellules d'armoire. Bord replié deux fois sur tout le pourtour pour loger le joint d'étanchéité et assurer la solidité. Avec des dimensions appropriées, les cloisons peuvent également être installées à l'arrière grâce à la symétrie de l'ossature.
Domaines d'application	Les encoches prévues dans les angles et latéralement à mi-hauteur permettent d'utiliser des équerres et des pattes de juxtaposition même lorsqu'une cloison est montée dans l'armoire.
Matériau	Tôle d'acier de 1,5 mm
Finition	Zinguée
Composition de la livraison	Matériel de fixation inclus
Convient à	Type de coffret: TS 8 Hauteur: = 2.000 mm Profondeur: = 800 mm
Possibilités de montage	Le montage s'effectue sur le niveau de montage extérieur. Le niveau intérieur reste libre pour d'autres équipements

# Caractéristiques

Consigne de montage	La cloison peut également être montée à l'arrière. Pour l'évacuation de la chaleur, les variateurs de fréquence peuvent ainsi p. ex. être montés dans une cloison avec les dissipateurs thermiques vers l'extérieur et être protégés / cachés à l'aide d'un capot de recouvrement.
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 54
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	17,683 kg
Poids brut	18,61 kg
Numéro du tarif douanier	94039910
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27182102
Description produit	TS Cloisons, pour TS, pour H/P : 2000x800 mm