### Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# TS 8802.065 Profilé passe-câbles arrière

État: 2025-10-30 (La source: rittal.com/ca-fr)



# TS 8802.065 - Profilé passe-câbles arrière pour armoires TS et pupitres TP

À enficher directement sur l'ouverture de fond.

#### Caractéristiques

Référence	TS 8802.065
Description produit	Pour étanchéifier le passage de câbles au niveau de l'ouverture de la base.
Avantages	Convient particulièrement aux câbles de sections identiques Lors du montage de la plaque de montage en position arrière, les câbles peuvent être guidés directement sans rayon de courbure important.
Caractéristiques techniques	Joint de compression élastique : section 30 x 25 mm
Domaines d'application	Enficher directement sur l'ouverture de la base ou le châssis de protection et la plaque passe-câbles.
Matériau	Profilé en aluminium extrudé Joint de compression élastique : mousse polyuréthane
Composition de la livraison	Profilés d'enfichage, avec joints de compression élastiques
Remarque	2 pièces suffisent pour une ouverture de la base d'une l'armoire dont la largeur ne dépasse pas 800 mm Les armoires de largeur supérieure ou égale à 1000 mm disposent de deux ouvertures dans la base II est possible de monter 4 pièces par armoire.
Convient à	Type de coffret: TS: = 600 mm Type de coffret: TP
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 55 sous réserve de montage approprié
Unité d'emballage	2 p.
Poids net	0.208
Poids brut	0.21

© Rittal 2025

## Caractéristiques

Numéro du tarif douanier	76042990
EAN	4028177496354
ETIM 9	EC002624
ECLASS 8.0	27189265

© Rittal 2025 3