Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





TS 8901.270

Armoires électriques juxtaposables TS 8

État: 2025-10-22 (La source: rittal.com/ca-fr)



TS 8901.270 - Armoires électriques juxtaposables TS 8

Grâce à son profilé symétrique dans la largeur et la profondeur, l'armoire juxtaposable TS 8 en tôle d'acier offre un gain de place évident et un agencement intérieur simple. Cela permet également de garantir la juxtaposition par tous les côtés. En outre, l'équipotentialité automatique intégrée de toutes les pièces plates et le triple traitement de surface assurent une sécurité optimale.

Caractéristiques

Référence	TS 8901.270
Matériau	Ossature d'armoire : tôle d'acier de 1,5 mm
	Toit : tôle d'acier de 1,5 mm
	Porte : tôle d'acier de 2,0 mm
	Panneau arrière : tôle d'acier 1,5 mm
Finition	Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
	Porte, toit et panneau arrière : apprêt par trempé électrophorèse
	revêtement poudre extérieur, laque texturée
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Ossature d'armoire
	Porte(s)
	Pour les armoires à une porte avec charnières à droite, sens
	d'ouverture réversible
	Toit
	Panneau arrière
	4 anneaux de transport
	Serrure : panneton double de 3 mm
	Plaque passe-câbles
	Plaque de montage
	2 rails de montage TS 18 x 38 mm
Dimensions	Largeur: 1.800 mm
	Hauteur: 1.800 mm
	Profondeur: 600 mm
Indice de protection IP selon CEI 60 529	IP 55

© Rittal 2025

2

Caractéristiques

NEMA 1
NEMA 12
Type 1
Type 12
IK09
Tôle d'acier
1 p.
589.989
589.989
7326909099
38119
27180101

Approbation

Approbation	Bureau Veritas UL + C-UL (listed)
Certificats	Finition
Explications	Déclaration fabricant Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK

© Rittal 2025 3